

INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS

PRODUTO : TEX WAVE PÓRTICO
PRODUCT : TEX WAVE PORTICO

O TEX WAVE PÓRTICO é a estrutura ideal para identificar a chegada a um local.
A estrutura deste expositor outdoor, é produzida em alumínio o que a torna leve, porém resistente.

THE TEX WAVE PORTICO is ideal structure to identify arrival at a location.
The structure of this outdoor display is produced in aluminum which makes it lightweight yet durable.

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:



Saco de transporte
Transport Case



PRODUTO TEX WAVE PÓRTICO

PRODUCT TEX WAVE PORTICO



Área da Impressão Total: (mm) (L x A)
Total Header Area: (mm) (W x H)

4120 x 2820

Área Visível Principal: (mm) (L x A)
Total Visible Area: (mm) (W x H)

3900 x 2600

Estrutura montada: (mm) (L x A x P)
Assembled structure: (mm) (W x H x D)

4300 x 2700 x 40

Embalagem: (mm) (L x A x P)
Package: (mm) (W x H x D)

1200 x 600 x 150
402 x 402 x 402


Peso aprox : (kg)
Approximate weight: (kg)

<40 Kg

MONTAGEM:

ASSEMBLY

Encaixar os tubos:
Fitting the tubes:



Monte a estrutura encaixando os tubos de alumínio conforme indicado na imagem, seguindo a ordem dos números que se encontram marcados nas duas extremidades dos tubos. Depois da estrutura estar montada coloque os tubos centrais.

Assemble structure fitting the aluminum tubes as shown in the image, in the order of numbers that are labeled at both ends of the tubes. After the structure is assembled place the central tube.



Depois da estrutura montada vista a mesma antes de colocar as bases. Feche na parte superior com o fecho. Nas bases fixar o parafuso e apertar.

After the frame is assembled, dress it before placing the bases. Close the top with the clasp. On the bases secure the screw and tighten.

IMO15.01